

CG 15-125 BLP Inox

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.

Bestellnummer: 7 225 09 60 00 0



FEIN Vorteile

- > Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- > Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- > Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- > Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- > Nur 2,3 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- > Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- > Neuer Anti-Vibrationshandgriff erhöht die Griffestigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Handgriffen. Zusätzlich werden auftretende Vibrationen minimiert.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ✓ 1 Schutzhaube | ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter | ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff |
| ✓ 1 Schlüssel | ✓ 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten | |

Ausstattung

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ✓ Bremse | ✓ Sanftanlauf | ✓ Wiederanlaufschutz |
| ✓ Blockierüberwachung | ✓ Elektronischer Überlastschutz | ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl |
| ✓ Rückschlagkontrolle | | |



Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 500 W
Leistungsabgabe	1 050 W
Leerlaufdrehzahl	2 800 - 7 000 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	90,4 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	98,4 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	104,7 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	3,2 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	1,6 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

