






Spannzange / *Collet* ER16 DIN6499
Spannbereich / *Clamping range*: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / *Tapping Collet*
ET-1-16 M1-M6



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
216AX

Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 45x50

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*

Technische Daten - *technical data*

Weight = 2.581 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3,053

Benennung - *Title*

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-009121

Nr. - *No.*

40.3016LB10I13GLIM

REV: -/A

MNR.

114476

QR