



CG 17-150 V

Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

Bestellnummer: 7 222 92 60 23 0

FEIN Vorteile

- › Dank dem leistungsfähigen 1 700-Watt-Motor und einem deutlich kleineren Griffumfang von 195 mm wird ein schnelleres und bequemerer Arbeiten auf der Baustelle und in Metallwerkstätten ermöglicht.
- › Neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter sorgen für längere Lebensdauer der Maschine, auch in extremen Umgebungen.
- › Sicherheitsfeatures wie Rückschlagüberwachung, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz und Anti-Vibrationshandgriff sorgen für umfangreichen Anwenderschutz.
- › Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- › Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- › Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- › Neues Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie abnehmbarer Staubschutzfilter sorgen für längere Lebensdauer der Maschine, auch in extremen Umgebungen.
- › Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- › Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- › Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- › Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- › Kabellänge 4 m.

Lieferumfang

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff | ✓ 1 Aufnahmeflansch | ✓ 1 Spannmutter |
| ✓ 1 Schutzhaube | ✓ 1 Zweilochschlüssel | ✓ 1 Trennschutzhaube |

Ausstattung

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ✓ Sanftanlauf | ✓ Wiederanlaufschutz | ✓ Blockierüberwachung |
| ✓ Elektronischer Überlastschutz | ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl | ✓ Rückschlagkontrolle |

Anwendung

Schruppen





Entgraten



Trennen



Bürsten



Satinieren



Polieren



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 010 W
Leerlaufdrehzahl	2 400 - 9 700 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	150 mm
Elast. Schleifteller Ø	150 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	95 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	103 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	107 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	6,6 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	3,2 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

