



## CG 7-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 750 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Bestellnummer: 7 225 04 60 00 0

### FEIN Vorteile

- › Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- › Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- › In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- › Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Trennschutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel

- ✓ 1 Paar Flansche

- ✓ 1 Zusatz-Handgriff

### Ausstattung

- ✓ Wiederanlaufschutz

### Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Nennaufnahme           | 750 W                      |
| Leistungsabgabe        | 440 W                      |
| Leerlaufdrehzahl       | 12 000 - min <sup>-1</sup> |
| Schleifscheibe Ø       | 125 mm                     |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm                     |
| Kabel mit Stecker      | 4 m                        |
| Gewicht nach EPTA      | 1,80 kg                    |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 86 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                 |
| Schallleistungspegel LWA                | 97 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                 |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 103 dB               |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                 |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | 7,2 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg              | 1,6 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Anwendungsbeispiele

