

KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Bestellnummer: 7 273 28 61 00 0



FEIN Vorteile

- › Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt. Dank hohem Arbeitsfortschritt sind bis zu 60 Bohrungen möglich im Vergleich zu bisher 30 Bohrungen bei gleicher Arbeitszeit.
- › Eine herausragende und noch nie gesehene Zerspanleistung dank Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min ideal für HM ULTRA und HM ULTRA SPEED Kernbohrer.
- › Einzigartige Langlebigkeit für bis zu 240 000 Bohrlöcher dank extrem verschleißarmem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1 600 W Hochleistungsmotor und innenliegender Bohrmotorkabelführung.
- › Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- › Komfort-Magnethaltkraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.
- › Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.
- › Integrierter Kühlmittelbehälter sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten.
- › Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- › Personen-Schutzschalter.

Lieferumfang

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| ✓ 1 Magnet-Kernbohrmaschine | ✓ 1 Kühlmittelbehälter | ✓ 1 Zurring |
| ✓ 1 Zentrierstift 100 mm | ✓ 1 Berührungsschutz | ✓ 1 Koffer |

Ausstattung

-  Magnethaltekraftanzeige
-  Kippsensor
-  Seitenwechselbares Vorschubhandrad
-  Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Anwendung

Kernbohren Metall bis Ø 30 mm



Über-Kopf-Arbeiten



Montage-Einsatz



Werkstatt-Einsatz



-  geeignet
-  sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 600 W
Leistungsabgabe	1 200 W
Motor	bürstenlos
Lastdrehzahl	620 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	620 min ⁻¹
HM Kernbohrer max. Ø	36 mm
HSS Kernbohrer max. Ø	20 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 mm
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub	107 mm
Magnet-Haltekraft	10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	175 x 80 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	11,20 kg

Anwendungsbeispiele

