

FEIN VersaMAG Kernbohrer Set MK3

Magnetschraubstock inkl. Kernbohrset



Das FEIN VersaMAG Kernbohrer Set ist die perfekte Kombination aus schnellstem Kernbohrergebnis und werkzeuglosem flexiblen Spannen mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock. Perfekt geeignet für das Arbeiten an Tisch-/ Ständerbohrmaschinen.

Bestellnummer: 9 07 01 007 00 0

FEIN Vorteile

- > Kernbohrset: Große Bohrungen einfach und schnell durchführen. Zeitersparnis um bis zu 40 % gegenüber konventionellem Spiralbohren. In Kombination mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock können Materialien flexibel, intuitiv und werkzeuglos an Tisch-/ Ständerbohrmaschinen gespannt werden.
- > Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
- > Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- > Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
- > Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung.
- > Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 108 mm und eine Backenbreite von 100 mm.
- > Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

Lieferumfang

- | | | |
|--|---------------------|--|
| ✓ 1 Permanentmagnet | ✓ 1 Montageplatte | ✓ 1 Schraubstock |
| ✓ 1 Innensechskantschlüssel 3 mm | ✓ 1 Zurring | ✓ 1 Best of Kernbohrer Set (6x Kernbohrer HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), Schnitttiefe 50 mm |
| ✓ 2 Zentrierstifte 100 mm | ✓ 1 Kühlmittelpumpe | ✓ 1 3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft MK3 |
| ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) | | |



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannweite

108 mm

Backenhöhe

40 mm

Backenbreite

100 mm

Magnet-Haltekraft

7 800 N



Magnetfuß-Abmessungen

212 x 70 mm

Gewicht nach EPTA

12,85 kg

Anwendungsbeispiele





VERSA**MAG** SYSTEM

