

KERN CKE 36K0.1-Inventory

KERN

Inventuren schnell und präzise durchführen durch die Kombination aus Zählwaage und Software, ideal auch für große Lager mit einer Vielzahl an Teilen



Software EasyTouch

**SET-52
Inventory**

Kleinstes Teilgewicht beim
Stückzählen - unter
Normalbedingungen 1 g

Schnittstelle

EasyTouch (ET) - Kompatibilität Vollständig

Energieversorgung

Batterie Betriebsdauer 20 h
Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung an 24 h
Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung aus 48 h
Akku Ladezeit 8 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 963-128
Artikelnummer für
Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 470×470×190 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 7 kg
Bruttogewicht ca. 8 kg
Versandgewicht 8,4 kg

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Waagen-Software-Bundle
Produktgruppe Inventurwaage
Produktfamilie CKE-Inventory

Messsystem

Wägesystem Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max] 36 kg
Ablesbarkeit [d] 100 mg
Reproduzierbarkeit 200 mg
Linearität ± 500 mg
Auflösung 360.000
Empfohlenes Justiergewicht 30 kg (E2)
Mögliche Justierpunkte 10 kg; 20 kg; 30 kg
Einschwingzeit 3 s
Anwärmzeit 120 min
Außermittige Belastung bei 1/3
[Max] 1 g
Max. Kriechen (15 Minuten) 1 g
Max. Kriechen (30 Minuten) 2 g

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 350×390×120 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T) 340×240 mm
Abmessungen Wägefläche 340×240 mm
Abmessungen Wägeplattform
(B×T×H) 340×240×21 mm
Libelle ✓
Fußschrauben drehbar ✓

Funktionen

Zählauflösung (unter
Laborbedingungen) 360.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar ✓
Kleinstes Teilgewicht beim
Stückzählen - unter
Laborbedingungen 100 mg

KERN CKE 36K0.1-Inventory



Inventuren schnell und präzise durchführen durch die Kombination aus Zählwaage und Software, ideal auch für große Lager mit einer Vielzahl an Teilen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

