


Please keep away from power



Consumers are legally required to dispose of batteries at suitable collection points, vending points or dispatch bays. The crossed-out wheeled bin means that batteries must not be disposed of in the household waste. Pb, Cd and Hg designate substances that exceed the legal limits.

DO NOT USE ACETONE OR ALCOHOL.

3. MAINTENANCE

- Please always keep the outside clean. The measuring gauge contains electronic elements, therefore avoid contact with water and shocks.
- Use an oiled cloth to clean the measuring gauge.

2. REPLACING THE BATTERY

- Replace the battery if the display is weak or flashing. Please detach the rear locking screw to do this.

1. SPECIFICATIONS

- Measuring range 0-300mm/ 0-12 inch
- Read-out 0.01mm/0.0005 inch
- Accuracy 0.04mm/0.002 inch
- Max. adjustment speed: 1m/sec / 40 inch/sec.
- LCD-digital display
- Working temperature: 0° to +40°C
- Storage temperature: -20° to +70°C
- Influence of moisture insignificant for 0 to 80% RRH
- 1.5V button cell (11.5 x 5 mm)

GB

D

1. Messschnabel
2. Maßstab
3. Schiebeteil
4. Umschalter mm ↔ inch
5. Klemmschraube
6. LCD Display
7. Batteriefachdeckel
8. ON/OFF Taste
9. ZERO Taste / Nullstellung

1. TECHNISCHE DATEN

- Messbereich 0-300mm/0-12 Inch
- Ablesung 0.01mm/0.0005 Inch
- Genauigkeit 0.04mm/0.002 Inch
- Max. Verstellgeschwindigkeit: 1m/Sek. / 40 Inch/Sek.
- LCD-Digitalanzeige
- Arbeitstemperatur: 0° bis +40°C
- Lagerungstemperatur: -20° bis +70°C
- Feuchtigkeitseinfluss unbedeutend für eine 0 bis 80% relative Feuchtigkeit.
- 1.5V Knopfzelle (11,5 x 5 mm)

2. AUSWECHSELN DER BATTERIE

- Bei schwacher oder blinkender Display-Anzeige die Batterie auswechseln. Dazu auf der Rückseite die Schraube lösen.

3. WARTUNG

- Das Äußere immer sauber halten. Gerät enthält elektronische Elemente, folglich Wasserkontakt und Stöße vermeiden.
- Gerät mit ölgetränktem Tuch reinigen. ACETON, ALKOHOL NICHT VERWENDEN.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Altbatterien zu einer geeigneten Sammelstelle/Verkaufsstelle/Versandlager zu bringen. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Pb, Cd und Hg bezeichnet Inhaltsstoffe, die oberhalb der gesetzlichen Werte liegen.

F

1. Becs
2. Règle graduée
3. Coulisseau
4. Commutateur mm ↔ inch
5. Vis de blocage
6. LCD écran de lecture
7. Logement pile-couvercle
8. La touche ON/OFF
9. La touche ZERO / Mise à zéro

1. CARACTERISTIQUES

- Capacité de mesure 0-300mm/ 0-12 pouce
- Lecture 0.01mm/0.0005 pouce
- Précision 0.04mm/0.002 pouce
- Vitesse de mesure maxi: 1m/sec / 40 pouce/sec.
- LCD-indicateur numérique
- Température d'utilisation: 0° à +40°C
- Température de stockage: -20° à +70°C
- Influence de l'humidité non significative dans une plage de 0 à 80% d'humidité relative
- Alimentation: 1 pile bouton 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. REMPLACEMENT DE LA PILE

- Quand la lecture sur l'écran devient difficile, ou brille anormalement, procéder au changement de la pile. Pour ce faire, veuillez desserrer la vis de fixation située à l'arrière.

3. ENTRETIEN

- Maintenir l'extérieur de l'appareil en bon état de propreté. Toute la partie de l'appareil étant constituée d'éléments électroniques, éviter les contacts avec l'eau et les chocs violents.
- Nettoyer l'appareil avec du pétrole, lubrifier de temps en temps le corps avec de l'huile ordinaire de quincaillerie.

NE PAS UTILISER ACETONE, ALCOOL.

La législation exige des consommateurs le dépôt des piles usagées dans un lieu de collecte approprié, un point de vente ou un entrepôt d'expédition. La poubelle barrée signifie qu'il est interdit de jeter les piles et les batteries avec les ordures ménagères. Pb, Cd et Hg désignent les substances dont les valeurs dépassent les limites légales.

I

1. Becchi di misura
2. Scala graduata
3. Corsoio
4. Commutatore mm ↔ inch
5. Vite di bloccaggio
6. Display LCD
7. Coperchio alloggiamento pila
8. Tasto ON/OFF
9. Tasto ZERO / Azzeramento

1. CARATTERISTICHE

- Campo di misura 0-300mm/ 0-12 pollici
- Lettura 0.01mm/0.0005 pollici
- Precisione 0.04mm/0.002 pollici
- Velocità di misura massima: 1m/s / 40 pollici/s
- Display numerico LCD
- Temperatura d'uso: da 0° a +40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a +70°C
- Insensibile all'umidità in un campo di umidità relativa dallo 0 all'80%
- Alimentazione: 1 piletta 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SOSTITUZIONE DELLA PILA

- Quando la lettura sullo schermo diventa difficile, o le cifre lampeggiano in un modo anormale cambiare la pila. A tal fine, allentare la vite di bloccaggio a tergo.

3. MANUTENZIONE

- Tenere il calibro in buono stato di pulizia. Il calibro è costituito di elementi elettronici, evitare il contatto con l'acqua e gli urti.
- Pulire i becchi con petrolio, lubrificare ad ogni tanto il calibro con uno straccio bagnato d'olio.

NON UTILIZZARE ACETONE, ALCOOL.

Per legge, i consumatori sono obbligati a depositare le batterie esaurite presso i punti di raccolta, i punti di vendita o i magazzini di spedizioni. Il simbolo del contenitore dei rifiuti sbarrato indica che è vietato smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Pb, Cd e Hg indicano le sostanze presenti con valori superiori alla norma.

E

1. Pico de medición
2. Regla graduada
3. Corredera
4. Conmutador mm ↔ inch
5. Tornillo de retención
6. Pantalla LCD
7. Tapa del compartimiento de las pilas
8. Tecla ON/OFF
9. Tecla ZERO / Posición cero

1. DATOS TÉCNICOS

- Intervalo de medición 0-300mm/ 0-12 pulgadas
- Lectura 0.01mm/0.0005 pulgadas
- Precisión 0.04mm/0.002 pulgadas
- Velocidad máxima de ajuste: 1m/s / 40 pulgadas/s.
- Indicador digital LCD
- Temperatura de trabajo: 0° a +40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20° a +70°C
- Influencia de la humedad insignificante con una humedad relativa entre 0 y 80%
- Funciona con 1 pila botón de 1.5V (11,5 x 5 mm)

2. SUSTITUCIÓN DE LA PILA

- Si la indicación aparece borrosa o parpadea, cambie la pila. Para ello, aflojar el tornillo de fijación de la parte posterior.

3. MANTENIMIENTO

- Conserve la superficie exterior siempre limpia. El aparato incorpora elementos electrónicos; por ello debe evitarse el contacto con el agua y los golpes.
- Limpie el aparato usando un paño mojado con aceite.

NO UTILICE ACETONA NI ALCOHOL.

Los usuarios están obligados por ley a depositar las pilas viejas en un punto de recogida adecuado / punto de venta/ centro de envío. El contenedor de basura tachado significa: la pila no debe desecharse en la basura doméstica. Pb, Cd y Hg designan sustancias que se encuentran por encima de los valores establecidos por ley.