

KERN ODC 231

Mikroskopkamera mit LCD-Display

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-23

Display

Display-Art	LCD
Display Größe	7"
Display Auflösung	1844x1080
Sprachen des Benutzerinterfaces	Deutsch Englisch

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	182×125×85 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	182×125×15 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen

Kamera - Verwendete Software	Extern (S-Viewer)
Kamera - Softwarefunktionen	Bildaufnahme Videoaufnahme Bildbearbeitung/ Dokumentation Messungen

Unterstützte Betriebssysteme

Win 7
Win 8
Win 10
Win 11

Speicher - Gesamtgröße	16 GB
------------------------	-------

Schnittstelle

Schnittstellen	USB 2.0
----------------	---------

Kamera

Kamera-Art	Tablet-Kamera
Kamera - Auflösung	2 MP
Kamera - Sensorart	CMOS
Kamera - Sensorgröße	1/2,8"
Kamera - Farbtiefe	Farbe
Kamera - Befestigungsarten	Steckverbindung
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter
Kamera - Sensor Diagonale	6,46 mm
Kamera - Pixel-Größe	2,9×2,9 µm
Kamera - FPS Bereich 1	30 FPS
Kamera - Auflösung Bereich 1	1920x1080
Kamera - Belichtungszeit [Min]	0,03 ms
Kamera - Belichtungszeit [Max]	40 ms

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 400 mA
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V 1000 mA

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×190×125 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	1 kg

Piktogramme

STANDARD

