


Schwenkspanner mini

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl.

Griff Kunststoff.

Ausführung:

vergütet und brüniert oder vernickelt.


Hinweis:

Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannungspunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.


* Zulässige Handkraft für den Griff.

Schwenkspanner mini







Zeichnungen



Rechtsausführung



Linksausführung



Artikelübersicht

Schwenkspanner mini

Bestellnummer	Ausführung 1	Oberfläche Grundkörper	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0926.0100	links	brüniert	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.01001	links	vernickelt	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.0150	links	brüniert	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.01501	links	vernickelt	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.0200	links	brüniert	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.02001	links	vernickelt	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.0300	links	brüniert	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.03001	links	vernickelt	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.1100	rechts	brüniert	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.11001	rechts	vernickelt	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.1150	rechts	brüniert	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.11501	rechts	vernickelt	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.1200	rechts	brüniert	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.12001	rechts	vernickelt	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.1300	rechts	brüniert	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.13001	rechts	vernickelt	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

Schwenkspanner mini

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Oberfläche Grundkörper	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Handkraft FH N
K0926.0100	links	brüniert	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.01001	links	vernickelt	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.0150	links	brüniert	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.01501	links	vernickelt	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.0200	links	brüniert	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.02001	links	vernickelt	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.0300	links	brüniert	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.03001	links	vernickelt	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
K0926.1100	rechts	brüniert	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.11001	rechts	vernickelt	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.1150	rechts	brüniert	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.11501	rechts	vernickelt	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.1200	rechts	brüniert	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.12001	rechts	vernickelt	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.1300	rechts	brüniert	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.13001	rechts	vernickelt	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300