

## Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Scheibe Stahl 1.0715.

Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.

**Ausführung:**

Scheibe verzinkt.

Klemmkeile brüniert oder blank.

**Hinweis:**


Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt.

**Vorteile:**

Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall:  $\geq 8$  mm oder  $\geq 4$  mm ; Holz  $\geq 18$  mm).


Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.

Geringe Bauhöhe.



# Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe

| Bestellnummer | Material<br>Grundkörper | D  | D1 | H  | H1   | H2 | SW | B<br>Spannbereich |
|---------------|-------------------------|----|----|----|------|----|----|-------------------|
| K1504.016     | Stahl                   | 16 | 40 | 48 | 17,5 | 7  | 6  | 0-14              |
| K1504.120     | Edelstahl               | 20 | 40 | 48 | 21   | 7  | 6  | 0-10              |
| K1504.028     | Stahl                   | 28 | 40 | 68 | 28   | 7  | 6  | 0-23              |