

Zentrierspanner mit Außengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper aus Stahl.

Buchsen aus Vergütungsstahl.

Ausführung:

brüniert.


Hinweis:

Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.

Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannungsbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).

Zentrierspanner mit Außengewinde

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Gewindeart	D	D1	L1	D min.	D3	H min.	H max.	L min.	SW	SW1	Spannkraft max. kN	Anzieh-drehmoment max. Nm
K0893.061215	Außengewinde	15	M6	12	12	11,4	22	27,5	4,8	9	2,5	1,5	2,2
K0893.061219	Außengewinde	19	M6	12	15	14	24,5	32	4,8	12	4	2,5	6
K0893.081624	Außengewinde	24	M8	16	19	17,8	26	35	4,5	15	5	4	10
K0893.081630	Außengewinde	30	M8	16	24	23	32	44,5	7	19	5	4,5	10