



00419-860 Overall mit Knietaschen

MASCOT® SAFE CLASSIC

14

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C42	90C44	90C46	90C48	90C50
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66	90C68	90C70	90C72			



- Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten.
- Gummizug und Dehnfalte im Rücken.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Fluoreszierend mit Reflexen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Beinen und im Schritt. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Gummizug und Dehnfalte im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

290 g/m²



Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industrewäschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe A

Logo

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,9400m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max.

Träger



8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 12 cm/11 x 4,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.