

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen






Beschreibung

Werkstoff:
Vergütungsstahl.

Ausführung:
vergütet und brüniert oder vernickelt.


Hinweis:
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannungspunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.

* Zulässige Handkraft für den Griff.



Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

Zeichnungen



Artikelübersicht

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

Bestellnummer	Ausführung 1	Oberfläche Grundkörper	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0925.0100	links	brüniert	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.01001	links	vernickelt	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.0150	links	brüniert	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.01501	links	vernickelt	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.0200	links	brüniert	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.02001	links	vernickelt	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.0300	links	brüniert	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.03001	links	vernickelt	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.1100	rechts	brüniert	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.11001	rechts	vernickelt	30	10	18	18	52	26	22	0,8	6	11,5	8	4,3	50	1,2	16	36	6
K0925.1150	rechts	brüniert	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.11501	rechts	vernickelt	40	14	23	23	68	35	30	1	8	15,3	10	5,3	63	1,5	19	45	8
K0925.1200	rechts	brüniert	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.12001	rechts	vernickelt	50	18	30	30	87	45	37	1,2	8	20,7	16	8,4	80	1,8	24	65	12
K0925.1300	rechts	brüniert	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15
K0925.13001	rechts	vernickelt	60	22	40	40	107	55	45	1,5	8	25,4	20	10,4	100	2,3	30	85	15

Bestellnummer	Ausführung 1	Oberfläche Grundkörper	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Handkraft FH N
K0925.0100	links	brüniert	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100*
K0925.01001	links	vernickelt	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100
K0925.0150	links	brüniert	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150*
K0925.01501	links	vernickelt	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150
K0925.0200	links	brüniert	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200*
K0925.02001	links	vernickelt	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200
K0925.0300	links	brüniert	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300*
K0925.03001	links	vernickelt	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300
K0925.1100	rechts	brüniert	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100*
K0925.11001	rechts	vernickelt	22,8	M4	4,3	27	22,4	25,2	22	24,8	800	100

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Oberfläche Grundkörper	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Handkraft FH N
K0925.1150	rechts	brüniert	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150*
K0925.11501	rechts	vernickelt	28,5	M5	5,3	34	30,8	33,8	31,7	34,7	1500	150
K0925.1200	rechts	brüniert	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200*
K0925.12001	rechts	vernickelt	45,5	M8	8,4	48	31,9	39,6	32,9	40,6	2100	200
K0925.1300	rechts	brüniert	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300*
K0925.13001	rechts	vernickelt	57	M10	10,5	64	35,7	46,7	38,2	49,2	2800	300