


00909-430 Jacke

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® IMAGE



C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54
C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68
C70	C72					



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Regulierbare Manschetten.
- Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit.
- Das Produkt ist für Industriegewäsche geeignet.

Technische Informationen

Zweifarbige. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

310 g/m²



Twill. Kann 1-2% einlaufen.

Industriegewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Oben am Rücken. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.