


10149-154 Shorts

geringes Gewicht

MASCOT® INDUSTRY



C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48
C49	C50	C51	C52	C54	C56	C58
C60	C62	C64	C66			




- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt.
- Verstärkte Gesäßtaschen.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Hammerschlaufen, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Stifttasche. Kontrastnähte.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

260 g/m²



Canvasstruktur.

Industrielwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in