

Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung, Form B

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Zinkdruckguss.
Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
Kontakte Silber-Nickel Legierung.

Hinweis:

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss individuell ermittelt werden.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Anwendung:

- Sondermaschinenbau
- Elektroindustrie
- Verpackungsmaschinen
- Umzäunungen/ Profilsysteme
- Werkzeugmaschinen
- Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik

Montage:


4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762
Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.

Vorteile:

- Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
- Minimaler Montageaufwand an den gängigen Aluminiumprofilen
- Optimale Integration in die Umgebungsstruktur
- Weitergehender Schutz vor Manipulation
- Kaum mechanischer Verschleiß

Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung, Form B

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	Voreinstellung	Kontakte	Anschlussart	Anschlussposition	F1 N	F2 N
K1501.981161121	98	116	Außenanbau	1S / 2Ö	Leitung	unten	5000	5000
K1501.981161122	98	116	Außenanbau	1S / 2Ö	Leitung	oben	5000	5000
-	98	116	universell	1S / 2Ö	Leitung	unten	5000	5000
K1501.981162122	98	116	universell	1S / 2Ö	Leitung	oben	5000	5000