



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Stifttasche. Knietaschen aus Kevlar® mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Träger



05079-010 Hose mit Knietaschen

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® HARDWEAR



82C42	82C43	82C44	82C45	82C46	82C47	82C48
82C49	82C50	82C51	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C42	90C43
90C44	90C45	90C46	90C47	90C48	90C49	90C50
90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62
90C64	90C66	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

310 g/m²



Canvasstruktur mit Stretcheffekt.

Industriewäsche-Kategorie B2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtaschenklappe. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe.



Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Innen am Bund. Max. 15 x 1 cm/5,9 x 0,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



