



15749-330 Shorts

geringes Gewicht

MASCOT® LIGHT



C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54
C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

245 g/m²



Twill. Kann 1-2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Gesäßtaschen mit Patte.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche mit Randverstärkung.
- Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Technische Informationen

Leichte Meterware. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Kontrastnähte.

Träger



Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.