



08269-010 Latzhose mit Knietaschen

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® HARDWEAR

01	06	09	888
----	----	----	-----

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C42	90C44	90C46	90C48	90C50
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66	90C68	90C70	90C72	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe an besonders beanspruchten Stellen sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche aus CORDURA® Gewebe mit Stifftasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Stifftasche aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

310 g/m²



Canvasstruktur mit Stretcheffekt.

Industriewäsche-Kategorie B1



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 12 x 12 cm/4,7 x 4,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Latztasche. Max. 8 x 8 cm/3,1 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in

Träger



- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der Latztasche. Max. 12 x 2 cm/4,7 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.