



18601-411 Hard Shell Jacke

ULTIMATE STRETCH - wasserdicht - geringes Gewicht
MASCOT® UNIQUE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

87% Polyamid/13% Elasthan
200 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Twill.

- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserdicht.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastik Schnüren versehen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reflexeffekte.

Träger



Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/3

Logo

Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss für das Aufbringen eines Logos, etc. ein elastischer Transfer verwendet werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.