



20254-442 Jacke

ProWash® - für Industriewäsche geeignet
MASCOT® FOOD & CARE

010	06	06202	06333	0670	0691
-----	----	-------	-------	------	------

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle
270 g/m²



Twill. Kann max. 5% einlaufen.

- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Das Material ist undurchsichtig.
- Mit verdeckter Druckknopfleiste.
- Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich.
- Schlitz an den Seiten.
- Das Produkt entspricht den Grundsätzen von HACCP und ist nach DIN 10524 zugelassen.
- Regulierbare Manschetten.

Technische Informationen

Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Druckknöpfe aus Metall. Schlitz an den Seiten. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Träger



Industriewäsche-Kategorie A0

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797
- HACCP DIN 10524
- HACCP

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in