

10509-442 Jacke

geringes Gewicht

MASCOT® INDUSTRY



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

270 g/m²



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, damit Kratzer vermieden werden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriegewäsche geeignet.

Technische Informationen

Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifftasche. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentaschen. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte.

Träger



Twill.

Industriegewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.