

Produktdatenblatt

140 037 0

Henkellocheisen



- Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
- Als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
- Gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Werkzeugform nach DIN 7200 A
- Konischer Schneidkopf, geschliffen und blank, innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
- Schneide geschärft, gehärtet und angelassen
- Laserkennzeichnung
- Schwarz tauchlackiert

Allgemein

Artikelnummer	140 037 0
EAN	4049002140372
Gewicht	574 g
Abmessung	180 mm
Verpackungsmaße	255 x 70 x 80 mm

Technische Daten

Loch-Ø (mm)	37 mm
-------------	-------

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC920012
proficl@ss 7.0	AAB878c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.