

Produktdatenblatt

425 160 0 SB

Splintentreibersatz

6-teilig



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Goldfarbig tauchlackiert
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- In Metallkassette

Allgemein

Artikelnummer	425 160 0 SB
EAN	4049002156847
Gewicht	740 g
Abmessung	176 x 100 x 21 mm
Verpackungsmaße	176 x 100 x 21 mm

Technische Daten

Ausführung	tauchlackiert mit Euro-Halter
Farbe	gold
Bestückung	6 Stk in Metallkassette
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Bestückung

450 003 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 3 mm, 10 mm
450 004 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 4 mm, 10 mm
450 005 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 5 mm, 10 mm
450 006 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 6 mm, 10 mm
450 008 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 8 mm, 12 mm

Bestückung

450 010 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 10 mm, 12 mm
-----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.