




12009-203 Jacke

hohe Strapazierfähigkeit

MASCOT® UNIQUE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)

340 g/m²



- TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Leichter Zugang zur integrierten Handytasche in der Brusttasche.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Zweifarbige. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfgregulierung. Manschetten mit Druckknopfgregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Träger



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.