

18335-231 Winterjacke



CLIMASCOT®-Futter - atmungsaktiv - wind- und wassererdicht
MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

210 g/m²



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie B3

CLIMASCOT® CORDURA®
Lightweight Insulation FABRIC

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 28 x 20 cm/11 x 7,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Kragen hinten. Max. 6 x 5 cm/2,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

Technische Informationen

Atmungsaktiv, wind- und wassererdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Mit Druck und Reflexen.

Träger





