

18479-311 Hose mit Knietaschen

ULTIMATE STRETCH - geringes Gewicht - CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE



82C42	82C43	82C44	82C45	82C46	82C47	82C48
82C49	82C50	82C51	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46	90C47
90C48	90C49	90C50	90C51	90C52	90C54	90C56
90C58	90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52
76C54	76C56					



- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Der Knieschutz lässt sich leicht durch die seitliche Reißverschlussöffnung einsetzen, während man die Hose trägt.
- Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Mit wasserabweisendem Finish. Ultimates Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handfach, Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Super strapazierfähigem, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (1000 D). Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Zu diesem Modell

Hauptmaterial / Obermaterial

92% Polyamid/8% Elasthan
235 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss für das Aufbringen eines Logos, etc. ein elastischer Transfer verwendet werden. Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 11 x 8 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 20 x 5 cm/7,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten

empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Träger



Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 20 x 5/7,8 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 6 cm/4,3 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 6 cm/4,3 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Innen am Bund. Max. 15 x 1 cm/5,9 x 0,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.