

Produktdatenblatt

626 090 3

PEW 16

Die Service-Zange



- Komplettzangen für wichtige Anwendungsbereiche im Service-Bereich
- Besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten
- Reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- Nachstellbarer Crimpdruck
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)

Allgemein

Artikelnummer	626 090 3
EAN	4049002019555
Gewicht	620 g
Abmessung	250 mm
Verpackungsmaße	100 x 28 x 260 mm

Technische Daten

Ausführung	brüniert
Griffe	stabiler Kunststoffgriff
Anwendungsbereich	isierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Kapazität	0,25 – 0,75 mm ² / 1,0 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ² / 6,0 mm ²

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.