



20719-563 Overall mit Knietaschen

für Industrierwäsche geeignet

MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

97% Bio-Baumwolle/3% Elastolefin

350 g/m²



Twill. Kann 3-5% einlaufen.

Industrierwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in

Technische Informationen

Zwei-Wege-Stretch. Zweifache Kappnähte an Armen, Schultern, Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Stehkragen. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte. D-Ring. Vordertaschen. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Knietaschen. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird.

Träger



- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Bein. Max 8X6 cm/ 3.1x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Bein. Max 8X6 cm/3.1x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.