

Produktdatenblatt

451 010 0

Splintentreiber



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Goldfarbig tauchlackiert
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft

Allgemein

Artikelnummer	451 010 0
EAN	4049002021046
Gewicht	147 g
Abmessung	150 mm
Verpackungsmaße	165 x 80 x 36 mm

Technische Daten

Ausführung	tauchlackiert
Farbe	gold
Ø	10
Nadellänge	50 mm
Profil	8-kant 14 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.