

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Třída artiklu	21T

## Popis

### Upozornění:

Používat s vyměnitelnou destičkou KNUX 1604..R.

## Technický popis

Sada pružin	259044 3
Šroub pro příložku	259021 3
Upínka	259038 16
Kolík	259049 4
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Pružina	259046 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Podložka	259031 4
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
ISO kód držáku	A32U CKUNR/L16
Celková délka L	350 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm

Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Kolík Typ 4	259049 4
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Pružina Typ 3	259046 3
Upínka Typ 16	259038 16
Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Podložka Typ 4	259031 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600