

Garant**CNMM 160612, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 160612 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Lamač třísek	SR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení