

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250862 HB7020
----------------	---------------

GTIN	4045197711274
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

## Popis

DNMG 150608 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
-----------	-------------------

Lamač třísek	SG
--------------	----

Rohový rádius	0,8 mm
---------------	--------

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
---------------	-------------------

Hlavní způsob použití	P
-----------------------	---

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
-------------------------------------	-----------------

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
--------------------	------------

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení