

Produktdatenblatt

452 010 6 RC

Splintentreiber "Exklusiv"



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Premium-Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Pulverbeschichtet
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft

Allgemein

Artikelnummer	452 010 6 RC
EAN	4049002049606
Gewicht	119 g
Abmessung	150 mm
Verpackungsmaße	155 x 64 x 28 mm

Technische Daten

Ausführung	pulverlackiert
Farbe	dunkelblau
Ø	10
Nadellänge	53 mm
Profil	8-kant 12 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.