

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120408 HB7020 Druh: HB7020  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení