

## Produktdatenblatt

# 619 050 3

## PEW 9

Die leichte, kompakte

- Optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kompakte, leichte Bauweise



### Allgemein

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Artikelnummer   | 619 050 3         |
| EAN             | 4049002026072     |
| Gewicht         | 530 g             |
| Abmessung       | 215 mm            |
| Verpackungsmaße | 250 x 108 x 43 mm |

### Technische Daten

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung        | brüniert                                                                          |
| Griffe            | 2K-Griffe                                                                         |
| Anwendungsbereich | unisolierte Flachsteckverbinder                                                   |
| Kapazität         | 0,5 – 1,0 mm <sup>2</sup> / 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 – 6,0 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 10.1    | ACD215012  |
| ETIM 7.0       | EC000168   |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.