

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Třída artiklu	21T

Popis

Upozornění:

Používat s vyměnitelnou destičkou KNUX 1604..L.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Středové přesazení L ₃	20,5 mm
Sada pružin	259044 3
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 17
ISO kód držáku	A25T CKUNR/L16
Šroub pro příložku	259021 3
Kolík	259049 4
Ø minimálního předvrtání D _{min}	36 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý

Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínka Typ 17	259038 17
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
Kolík Typ 4	259049 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600