

## Produktdatenblatt

### 619 100 3

#### PEW 9

Die leichte, kompakte

- Optimierte Zangensortiment für Installationsprofis
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kompakte, leichte Bauweise



#### Allgemein

Artikelnummer	619 100 3
EAN	4049002026119
Gewicht	520 g
Abmessung	215 mm
Verpackungsmaße	250 x 108 x 43 mm

#### Technische Daten

Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	Koax-Verbinder
Kapazität	sw 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

#### Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
profcl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.