

Garant**SNMG 120412, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7020 Rohový rádius: 1,2 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení