

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Třída artiklu	21T

## Popis

### Upozornění:

Používat s vyměnitelnou destičkou KNUX 1604..L.

## Technický popis

Upínka	259038 17
Kolík	259049 4
Pružina	259046 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Šroub pro příložku	259021 3
Velikost destiček	16 mm
Sada pružin	259044 3
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	40 mm
ISO kód držáku	A32U CKUNR/L16
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Podložka	259031 6
Celková délka L	350 mm
Upínací výška $L_2$	31 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm

Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 6	259031 6
Upínka Typ 17	259038 17
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Kolík Typ 4	259049 4
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Pružina Typ 3	259046 3
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600