

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 2
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínku	259018 8
Sada pružin	259044 2
ISO kód držáku	A25T PCKNR/L12
Sada pružinových kolíků	259047 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 2
Středové přesazení L_3	17 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500