

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Třída artiklu	21T

Popis

Upozornění:

Používat s vyměnitelnou destičkou KNUX 1604..R.

Technický popis

ISO kód držáku	A25T CKUNR/L16
Upínka	259038 16
Šroub pro příložku	259021 3
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L ₃	20,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	KNUX 1604.. R/L
Sada pružin	259044 3
Ø minimálního předvrtání D _{min}	36 mm
Kolík	259049 4
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý

Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4 palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínka Typ 16	259038 16
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Sada pružin 10dílná Typ 3	259044 3
Kolík Typ 4	259049 4
Šroub pro upínku Typ 3	259021 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600