

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Sada pružin	259044 2
ISO kód držáku	A25T PCKNR/L12
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Středové přesazení L_3	17 mm
Lomená páka	259015 2
Podložka	259031 2
Šroubek klínku	259018 8
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	23 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500