

Garant**Kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212606 16
GTIN	4045197712752
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného Ø D_w . Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø délky d_1	100 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	166 mm
Délka vyložení L_1	28 mm
Ø břítu D_c	16 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø d_1	14 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano

Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Upínací šroub	219873