

Garant**Kopírovací fréza krátká, válcová stopka, Ø D: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212601 8
GTIN	4045197712615
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného Ø D_w . Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø břitu D_c	8 mm
Celková délka $L_{celk.}$	92 mm
Ø d_1	7,2 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne

Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
Upínací šroub	219870