

Garant**Kopírovací fréza, se závitem, Ø D: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212620 8
GTIN	4045197712776
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného Ø D_w . Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M5
Šroub pro vyměnitelné destičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø břitu D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Délka 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	23 mm

Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Upínací šroub	219870