

Garant**Kopírovací fréza krátká, válcová stopka, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212601 16
GTIN	4045197712646
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	92 mm
$\varnothing d_1$	14 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219873 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing břitu D_c	16 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Upínací šroub	219873