

HOLEX**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelní chladicí tryskou, HSK-A 63 krátký, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306537 32
GTIN	4045197712288
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

S čelní chladicí tryskou.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	32 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Vhodný speciální klíč č. 309840	32

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější Ø D	78 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32