

Garant**Kopírovací fréza dlouhá, válcová stopka, Ø D: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212603 8
GTIN	4045197712684
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

\varnothing stopky D_s h6	12 mm
\varnothing délky d_1	53 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Délka vyložení L_1	18,5 mm
\varnothing břítu D_c	8 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne

Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219871
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
Upínací šroub	219870